


品番：EA940AG-639

品名：2.0mm²× 5m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	2,470円(税抜)／ 2,717円(税込)		
カタログ価格	2,470円(税抜)／ 2,717円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/23 12:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1182ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PACT1
2.0mm ² ×2	22(28)
× 3×3	19(24)
× 4×4	17(22)
3.5mm ² ×2	32(41)
× 3×3	28(36)
× 4×4	25(32)
5.5mm ² ×2	41(53)
× 3×3	36(46)
× 4×4	32(42)
8.0mm ² ×2	51(65)
× 3×3	44(56)
× 4×4	39(50)
14.0mm ² ×2	71(91)
× 3×3	62(80)
× 4×4	55(71)

キャブタイヤケーブル(VCT-Cab Type)	
規格	品名
2.0mm ² ×2	VCT-202
× 3×3	VCT-303
× 4×4	VCT-404
3.5mm ² ×2	VCT-352
× 3×3	VCT-353
× 4×4	VCT-354
5.5mm ² ×2	VCT-552
× 3×3	VCT-553
× 4×4	VCT-554
8.0mm ² ×2	VCT-802
× 3×3	VCT-803
× 4×4	VCT-804
14.0mm ² ×2	VCT-1402
× 3×3	VCT-1403
× 4×4	VCT-1404

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	19A 600V (2.0mm ² ×3心)	長さ	5m
公称断面積	2.0mm ²	仕上外径	11.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
3心(白・黒・赤)
可とう性にすぐれています。
PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.