品番: EA940AG-662

品名:0.75mmx10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	3,780円(税抜)/4,158円(税込)				
カタログ価 格	3,780円(税抜)/4,158円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 04:22現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1182ページ				





キャプタイヤケーブルの許容電流				
電線の太さ×心数	電線的容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)			
2.0mb<2i0	22(28)			
/ ×30.	19(24)			
# ×40.	17(22)			
3.5mb<2i).	32(41)			
# ×30.	28(36)			
# ×40.	25(32)			
5.5mb<2i).	41 (53)			
/ ×30.	36(46)			
// ×40.	32(42)			
8.0mb<2i0.	51 (65)			
# ×30.	44(56)			
# ×40.	39(50)			
14.0mb<2i).	71 (91)			



仕様

略号	14.0et/20 71(9) # x30 42(80) VCT # x40 55(71)	用途	工事現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	9A 600V (0.75m㎡×4/ப்)	長さ	10m
公称断面積	0.75mm ^d	仕上外径	10.0mm
定格温度	60°C		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白·黒·赤·緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.