


品番：**EA940AG-664C**

品名：0.75mm²x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,700円 (税抜) / 18,370円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,700円(税抜) / 18,370円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/23 07:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ | | |



| 電線の太さ(心数) | 電線許容電圧(AI VCT/2CCT/3PHCT) |
|-------------------------|---------------------------|
| 2.0mm ² ×20 | 22(28) |
| φ ×30 | 19(24) |
| φ ×40 | 17(22) |
| 3.5mm ² ×20 | 32(41) |
| φ ×30 | 28(36) |
| φ ×40 | 25(32) |
| 5.5mm ² ×20 | 41(53) |
| φ ×30 | 36(46) |
| φ ×40 | 32(42) |
| 8.0mm ² ×20 | 51(65) |
| φ ×30 | 44(56) |
| φ ×40 | 39(50) |
| 14.0mm ² ×20 | 71(91) |
| φ ×30 | 62(79) |
| φ ×40 | 55(71) |

| 電線の太さ(心数) | 電線許容電圧(AI VCT/2CCT/3PHCT) |
|-------------------------|---------------------------|
| 16.0mm ² ×20 | 82(105) |
| φ ×30 | 70(89) |
| φ ×40 | 62(79) |
| 25.0mm ² ×20 | 110(141) |
| φ ×30 | 95(122) |
| φ ×40 | 84(107) |
| 35.0mm ² ×20 | 145(185) |
| φ ×30 | 125(160) |
| φ ×40 | 110(141) |
| 50.0mm ² ×20 | 195(249) |
| φ ×30 | 167(214) |
| φ ×40 | 147(188) |

仕様

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|
| 略号 | VCT | 用途 | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
| 定格容量 | 9A 600V (0.75mm ² ×4心) | 長さ | 50m |
| 公称断面積 | 0.75mm ² | 仕上外径 | 10.0mm |
| 定格温度 | 60℃ | | |

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.