

品番：**EA940AG-665**

品名：1.25mm² x 5m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	2,520円 (税抜) / 2,772円(税込)		
カタログ価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/25 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1182ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm ² ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.5mm ² ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ×30	62(79)
φ×40	55(71)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm ² ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.5mm ² ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ×30	62(79)
φ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	13A 600V (1.25mm ² ×4心)	長さ	5m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	11.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.