

品番 : EA940AG-666

品名 : 1.25mm<sup>2</sup>×10m/4芯 ビニールキャブ タイヤケーブル



販売価格	4,990円(税抜) / 5,489円(税込)		
カタログ価格	4,990円(税抜) / 5,489円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1182ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流

電線の太さ×心数 電線許容電流(A)

VCT/2CT (PNCT)

2.0㎟×30 22(28)

㎟ ×30 19(24)

㎟ ×40 17(22)

3.5㎟×30 32(41)

㎟ ×30 28(36)

㎟ ×40 25(32)

5.5㎟×30 41(53)

㎟ ×30 36(49)

㎟ ×40 32(42)

8.0㎟×30 51(65)

㎟ ×30 44(56)

㎟ ×40 39(50)

14.0㎟×30 71(91)

㎟ ×30 62(80)

㎟ ×40 55(71)

キャブタイヤケーブル (CT-Cab Type)

電線の太さ×心数

VCT/2CT (PNCT)

2.0㎟×30 22(28)

㎟ ×30 19(24)

㎟ ×40 17(22)

3.5㎟×30 32(41)

㎟ ×30 28(36)

㎟ ×40 25(32)

5.5㎟×30 41(53)

㎟ ×30 36(49)

㎟ ×40 32(42)

8.0㎟×30 51(65)

㎟ ×30 44(56)

㎟ ×40 39(50)

14.0㎟×30 71(91)

㎟ ×30 62(80)

㎟ ×40 55(71)

## 仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	13A 600V (1.25mm <sup>2</sup> ×4芯)	長さ	10m
公称断面積	1.25mm <sup>2</sup>	仕上外径	11.0mm
定格温度	60°C		
ビニール絶縁ビニールシースキャブタイヤケーブル			
4心(白・黒・赤・緑)			
可とう性にすぐれています。			
PSEマーク取得商品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.