

品番：EA940AG-668C

品名：1.25mm²x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
カタログ価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 06:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm ² 2C	22(28)
φ ×3C	19(24)
φ ×4C	17(22)
3.5mm ² 2C	32(41)
φ ×3C	28(36)
φ ×4C	25(32)
5.5mm ² 2C	41(53)
φ ×3C	36(46)
φ ×4C	32(42)
8.0mm ² 2C	51(65)
φ ×3C	44(56)
φ ×4C	39(50)
14.0mm ² 2C	71(91)
φ ×3C	62(80)
φ ×4C	55(71)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(V)
2.0mm ² 2C	600
φ ×3C	600
φ ×4C	600
3.5mm ² 2C	600
φ ×3C	600
φ ×4C	600
5.5mm ² 2C	600
φ ×3C	600
φ ×4C	600
8.0mm ² 2C	600
φ ×3C	600
φ ×4C	600
14.0mm ² 2C	600
φ ×3C	600
φ ×4C	600

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	13A 600V (1.25mm ² x4心)	長さ	50m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	11.0mm
定格温度	60°C		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.