

品番 : EA940AG-673

品名 : 3.5 mm² × 5m/4芯 ビニールキャブ タイヤケーブル



販売価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
カタログ価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1182ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流

電線の太さ×芯数 電線許容電流(A)

VCT/2CT (PNCT)

2.0㎟×2b: 22(28)

× ×3b: 19(24)

× ×4b: 17(22)

3.5㎟×2b: 32(41)

× ×3b: 28(36)

× ×4b: 25(32)

5.5㎟×2b: 41(53)

× ×3b: 36(46)

× ×4b: 32(42)

8.0㎟×2b: 51(65)

× ×3b: 44(56)

× ×4b: 39(50)

14.0㎟×2b: 71(91)

× ×3b: 62(80)

× ×4b: 55(71)

キャブタイヤケーブル (CT-Cab Type)

電線の太さ×芯数 電線許容電流(A)

VCT/2CT (PNCT)

2.0㎟×2b: 22(28)

× ×3b: 19(24)

× ×4b: 17(22)

3.5㎟×2b: 32(41)

× ×3b: 28(36)

× ×4b: 25(32)

5.5㎟×2b: 41(53)

× ×3b: 36(46)

× ×4b: 32(42)

8.0㎟×2b: 51(65)

× ×3b: 44(56)

× ×4b: 39(50)

14.0㎟×2b: 71(91)

× ×3b: 62(80)

× ×4b: 55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	25A 600V (3.5mm ² × 4心)	長さ	5m
公称断面積	3.5mm ²	仕上外径	14.0mm
定格温度	60°C		

ビニール絶縁ビニールシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.