品番: EA940AG-674

品名:3.5 mmx10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	10,800円 (税抜)/11,880円(税込)				
カタログ価 格	10,800円(税抜)/11,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/20 04:22現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1182ページ				





	無線的容器液(A)
電線の太さ×心数	VCT/2CT(2PNCT
2.0mb<2i0.	22(28)
# ×3b	19(24)
# ×40.	17(22)
3.5mb<20.	32(41)
# ×30.	28(36)
// ×40.	25(32)
5.5mb<20.	41 (53)
# ×30.	36(46)
# ×40.	32(42)
8.0mb<2i0.	51 (65)
# ×36.	44 (56)
# X40.	39(50)
14.0mb<2i).	71 (91)
// X30.	62(80)



仕様

略号	14.0et/20 71(9) # x30 42(80) VCT # x40 55(71)	用途	工事現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	25A 600V (3.5m㎡×4心)	長さ	10m
公称断面積	3.5mm ²	仕上外径	14.0mm
定格温度	60°C		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白·黒·赤·緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.