

品番：**EA940AG-676C**

品名：3.5 m²x50m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 45,000円 (税抜) / 49,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 45,000円(税抜) / 49,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/23 07:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ | | |



| 電線の太さ(心数) | 電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT) |
|-----------------------|--------------------------|
| 2.0m ² 2C | 22(2B) |
| φ ×3C | 19(2A) |
| φ ×4C | 17(2Z) |
| 3.5m ² 2C | 32(4I) |
| φ ×3C | 28(3B) |
| φ ×4C | 25(3Z) |
| 5.5m ² 2C | 41(5B) |
| φ ×3C | 36(4B) |
| φ ×4C | 32(4Z) |
| 8.0m ² 2C | 51(8B) |
| φ ×3C | 44(5B) |
| φ ×4C | 39(5B) |
| 14.0m ² 2C | 71(9I) |
| φ ×3C | 62(8B) |
| φ ×4C | 55(7I) |

| 電線の太さ(心数) | 電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT) |
|-----------------------|--------------------------|
| 2.0m ² 2C | 22(2B) |
| φ ×3C | 19(2A) |
| φ ×4C | 17(2Z) |
| 3.5m ² 2C | 32(4I) |
| φ ×3C | 28(3B) |
| φ ×4C | 25(3Z) |
| 5.5m ² 2C | 41(5B) |
| φ ×3C | 36(4B) |
| φ ×4C | 32(4Z) |
| 8.0m ² 2C | 51(8B) |
| φ ×3C | 44(5B) |
| φ ×4C | 39(5B) |
| 14.0m ² 2C | 71(9I) |
| φ ×3C | 62(8B) |
| φ ×4C | 55(7I) |

仕様

| | | | |
|-------|----------------------------------|------|-------------------------------------|
| 略号 | VCT | 用途 | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
| 定格容量 | 25A 600V (3.5m ² ×4心) | 長さ | 50m |
| 公称断面積 | 3.5m ² | 仕上外径 | 14.0mm |
| 定格温度 | 60℃ | | |

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.