品番: EA940AG-680

品名:5.5 mmx20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	34,400円 (税抜)/37,840円(税込)				
カタログ価 格	34,400円(税抜)/37,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/20 04:22現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1182ページ				





キャブタイヤケ	ープルの許容電流
電線の太さ×心数	電線的容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0mb<2i0.	22(28)
/ ×30	19(24)
# ×40.	17(22)
3.5mb<2i).	32(41)
# ×30.	28(36)
# ×40.	25(32)
5.5mb<2i).	41 (53)
# ×30.	36(46)
# ×40.	32(42)
8.0mb<2i0.	51(65)
// ×30.	44 (56)
# X40.	39(50)
14.0mb<20.	71 (91)



仕様

略号	14.0m ² -20 77.091	用途	工事現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (5.5m㎡×4心)	長さ	20m
公称断面積	5.5m m ²	仕上外径	16.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白·黒·赤·緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.