

品番：**EA940AG-680**

品名：5.5 m<sup>2</sup>x20m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>33,900円</b> (税抜) / 37,290円(税込)		
カタログ価格	33,900円(税抜) / 37,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CCT/3PHCT)
2.0m <sup>2</sup> ×20	22(2B)
φ ×30	19(2A)
φ ×40	17(2Z)
3.5m <sup>2</sup> ×20	32(4J)
φ ×30	28(3B)
φ ×40	25(3Z)
5.5m <sup>2</sup> ×20	41(5B)
φ ×30	36(4B)
φ ×40	32(4Z)
8.0m <sup>2</sup> ×20	51(8B)
φ ×30	44(5B)
φ ×40	39(5B)
14.0m <sup>2</sup> ×20	71(9F)
φ ×30	62(8B)
φ ×40	55(7J)

電線の太さ(心数)	規格電圧
2.0m <sup>2</sup> ×20	22
φ ×30	19
φ ×40	17
3.5m <sup>2</sup> ×20	32
φ ×30	28
φ ×40	25
5.5m <sup>2</sup> ×20	41
φ ×30	36
φ ×40	32
8.0m <sup>2</sup> ×20	51
φ ×30	44
φ ×40	39
14.0m <sup>2</sup> ×20	71
φ ×30	62
φ ×40	55

仕様

略号	VCT φ ×40	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (5.5m <sup>2</sup> ×4心)	長さ	20m
公称断面積	5.5m <sup>2</sup>	仕上外径	16.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.