

品番：**EA940AG-680C**

品名：5.5 m<sup>2</sup>×50m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>84,700円</b> (税抜) / 93,170円(税込)		
カタログ価格	84,700円(税抜) / 93,170円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/VCT2/DRHCT
2.0m <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5m <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.5m <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0m <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0m <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ ×30	62(80)
φ ×40	55(71)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(V)
2.0m <sup>2</sup> ×20	600
φ ×30	600
φ ×40	600
3.5m <sup>2</sup> ×20	600
φ ×30	600
φ ×40	600
5.5m <sup>2</sup> ×20	600
φ ×30	600
φ ×40	600
8.0m <sup>2</sup> ×20	600
φ ×30	600
φ ×40	600
14.0m <sup>2</sup> ×20	600
φ ×30	600
φ ×40	600

仕様

略号	VCT φ ×40	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (5.5m <sup>2</sup> ×4心)	長さ	50m
公称断面積	5.5m <sup>2</sup>	仕上外径	16.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.