

品番：**EA940AG-684**

品名：8mm²×20m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	48,400円 (税抜) / 53,240円(税込)		
カタログ価格	48,400円(税抜) / 53,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm ² ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm ² ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm ² ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ×30	62(79)
φ×40	55(71)

品名	規格	長さ	心数	電線太さ	仕上外径	重量
キャブタイヤケーブル	VCT	20m	4	2.0mm ²	19.5mm	0.15kg
キャブタイヤケーブル	VCT	20m	4	3.0mm ²	19.5mm	0.22kg
キャブタイヤケーブル	VCT	20m	4	5.0mm ²	19.5mm	0.35kg
キャブタイヤケーブル	VCT	20m	4	8.0mm ²	19.5mm	0.55kg
キャブタイヤケーブル	VCT	20m	4	14.0mm ²	19.5mm	0.95kg

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	39A 600V (8.0mm ² ×4心)	長さ	20m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	19.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.