

品番 : EA940AH-102

品名 : 300V/ 7A/ 20m ビニルキャブタイヤケーブル(2芯/灰)



販売価格	5,020円(税抜) / 5,522円(税込)		
カタログ価格	5,020円(税抜) / 5,522円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/23 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1136ページ		



#### 仕様

長さ	20m	定格容量	7A 300V(0.75mm <sup>2</sup> ×2心)
絶縁体厚さ	0.6mm	公称断面積	0.75mm <sup>2</sup>
コード長	20m	仕上外径	6.6mm
カラー	グレー		
日本製			
2心(白・黒)			
300V以下の小型電源器具に使用			
シース、絶縁体に高弾性特殊コンパウンドを使用。柔軟性があり作業性に優れています。			
VCTF			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.