

品番：**EA940AH-252**

品名：300V/ 7A/ 20m ビニルキャブタイヤケーブル(3芯/黒)




販売価格	<b>6,720円</b> (税抜) / 7,392円(税込)		
カタログ価格	6,720円(税抜) / 7,392円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 3</b> (2026/06/23 05:55現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1136ページ		



#### 仕様

定格容量	7A 300V (0.75mm <sup>2</sup> ×3心)	絶縁体厚さ	0.6mm
公称断面積	0.75mm <sup>2</sup>	仕上外径	7.0mm
コード長	20m	カラー	ブラック
日本製			
3心(白・黒・赤)			
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。			
VCTF			

#### 代替品

	品番 EA940AH-202 コメント 灰色
--	---------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

