

品番：EA940AH-50

品名：600V/20A/ 50m ビニルキャブタイヤケーブル(2芯)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 15,400円(税抜) / 16,940円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 15,400円(税抜) / 16,940円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/07/18 00:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1182ページ                      |      |   |



キャブタイヤケーブルの許容電圧

| 電線の太さ(心数)              | 電線許容電圧(AI)<br>VCT/2CT/3PHCT/3 |
|------------------------|-------------------------------|
| 2.0mm <sup>2</sup> ×2  | 22(28)                        |
| φ×30                   | 19(24)                        |
| φ×40                   | 17(22)                        |
| 3.5mm <sup>2</sup> ×2  | 32(41)                        |
| φ×30                   | 28(36)                        |
| φ×40                   | 25(32)                        |
| 5.5mm <sup>2</sup> ×2  | 41(53)                        |
| φ×30                   | 36(46)                        |
| φ×40                   | 32(42)                        |
| 8.0mm <sup>2</sup> ×2  | 51(65)                        |
| φ×30                   | 44(56)                        |
| φ×40                   | 39(50)                        |
| 14.0mm <sup>2</sup> ×2 | 71(91)                        |
| φ×30                   | 62(80)                        |
| φ×40                   | 55(71)                        |

| 電線の太さ(心数)              | 電線許容電圧(AI)<br>VCT/2CT/3PHCT/3 |
|------------------------|-------------------------------|
| 2.0mm <sup>2</sup> ×2  | 22(28)                        |
| φ×30                   | 19(24)                        |
| φ×40                   | 17(22)                        |
| 3.5mm <sup>2</sup> ×2  | 32(41)                        |
| φ×30                   | 28(36)                        |
| φ×40                   | 25(32)                        |
| 5.5mm <sup>2</sup> ×2  | 41(53)                        |
| φ×30                   | 36(46)                        |
| φ×40                   | 32(42)                        |
| 8.0mm <sup>2</sup> ×2  | 51(65)                        |
| φ×30                   | 44(56)                        |
| φ×40                   | 39(50)                        |
| 14.0mm <sup>2</sup> ×2 | 71(91)                        |
| φ×30                   | 62(80)                        |
| φ×40                   | 55(71)                        |

仕様

|                 |                                 |      |                   |
|-----------------|---------------------------------|------|-------------------|
| 略号              | VCT                             | 用途   | 移動用電気機器の電源、配線として。 |
| 定格容量            | 20A 600V (2mm <sup>2</sup> ×2心) | 長さ   | 50m               |
| 公称断面積           | 2mm <sup>2</sup>                | 仕上外径 | 10.4mm            |
| ビニル絶縁キャブタイヤケーブル |                                 |      |                   |
| 2心(白・黒)         |                                 |      |                   |
| PSEマーク取得商品      |                                 |      |                   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.