

品番：EA940AK-22

品名：125V/12A/10m ビニルキャブタイヤ ケーブル(白)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,090円(税抜) / 3,399円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,090円(税抜) / 3,399円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/03 04:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1136ページ | | |



| 品名 | 規格 | 長さ | 重量 | 巻数 |
|--------------|-------------------------|-----|--------|----|
| 125V/12A/10m | 1.25mm ² ×2心 | 10m | 0.15kg | 1巻 |

仕様

| | | | |
|------|---------------------------------------|-------|-------|
| 定格容量 | 12A 125V (1.25mm ² ×2心) | 絶縁体厚さ | 0.6mm |
| 仕上外径 | 約4.7×7.4mm | 許容温度 | 60℃ |
| 長さ | 10m | 色 | 白 |

持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

小判コード(VCTFK)

燃線

代替品

| | |
|--|---------------------------------|
| | 品番 EA940AK-17 コメント 色の違い(白→灰) |
|--|---------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.