


品番：EA940AK-7

品名：125V/ 7A/10m ビニルキャブタイヤケーブル(白)



販売価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
カタログ価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1136ページ		



仕様


定格容量	7A 125V (0.75m ² ×2心)	絶縁体厚さ	0.6mm
仕上外径	約4.3×6.6mm	許容温度	60℃
長さ	10m	色	白

持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

小判コード(VCTFK)

燃線

代替品

	品番 EA940AK-2 コメント 色の違い(白→灰)
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.