

品番 : EA940AL-3BA

品名 : 0.3mm² x 50m 電子機器用ビニル電線[KV](青)



販売価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
カタログ価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/17 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1179ページ		



仕様

定格容量	300V (0.3mm ² × 1心)	絶縁体厚さ	0.4mm
仕上外径	1.5mm	定格温度	60℃
素線数	12本	素線径	0.18mm
長さ	50m	色	青
材質	素線: 銅 被覆: ビニール		

燃線

耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。

環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.