

品番：EA940AL-3RB

品名：0.3mm²×100m 電子機器用ビニル電線[KV](赤)



販売価格	4,210円(税抜)／4,631円(税込)		
カタログ価格	4,210円(税抜)／4,631円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 03:07現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



仕様

定格容量	300V (0.3mm ² ×1心)	絶縁体厚さ	0.4mm
仕上外径	1.5mm	定格温度	60℃
素線数	12本	素線径	0.18mm
長さ	100m	色	赤
材質	素線:銅 被覆:ビニール		
燃線			
耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。			
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.