品番: EA940AL-5GA

## 品名: 0.5mmx 50m 電子機器用ビニル電線[KV](緑)



販売価格	<b>3,190円</b> (税抜)/3,509円(税込)				
カタログ価 格	3,190円(税抜)/3,509円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/16 22:56現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1179ページ				





## 仕様

定格容量	300V (0.5m㎡×1心)	絶縁体厚さ	0.5mm
仕上外径	1.8mm	定格温度	60℃
素線数	20本	素線径	0.18mm
長さ	50m	色	緑
材質	素線:銅 被覆:ビニール		

## 撚線

耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。

環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

RoHS対応品

## 代替品



EA940AL-5GB 品番

コメント 100m巻き 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.