

品番：EA940AL-5GA

品名：0.5mm² x 50m 電子機器用ビニル電線[KV](緑)



販売価格	3,190円(税抜)／3,509円(税込)		
カタログ価格	3,190円(税抜)／3,509円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/24 03:07現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



仕様

定格容量	300V (0.5mm ² ×1心)	絶縁体厚さ	0.5mm
仕上外径	1.8mm	定格温度	60℃
素線数	20本	素線径	0.18mm
長さ	50m	色	緑
材質	素線:銅 被覆:ビニール		

燃線
耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
RoHS対応品

代替品

	品番 EA940AL-5GB コメント 100m巻き
--	-------------------------------

