

品番 : EA940AL-5YB

品名 : 0.5mm²×100m 電子機器用ビニル電線[KV](黄)



販売価格	5,110円(税抜) / 5,621円(税込)		
カタログ価格	5,110円(税抜) / 5,621円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1179ページ		



仕様

定格容量	300V (0.5mm ² ×1心)	絶縁体厚さ	0.5mm
仕上外径	1.8mm	定格温度	60°C
素線数	20本	素線径	0.18mm
長さ	100m	色	黄
材質	素線:銅 被覆:ビニール		

撲線

耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。

環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

RoHS対応品

代替品

	品番 EA940AL-5YA コメント 50m
--	----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.