

品番：EA940AM-76B

品名：0.75mm<sup>2</sup>×100m ビニールコード[VSF](緑)



販売価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
カタログ価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



#### 仕様

定格容量	300V (0.75mm <sup>2</sup> ×1心)	仕上外径	2.7mm
定格温度	60℃	材質	素線:銅、被覆:ビニール
色	緑	長さ	100m
燃線			
300V以下の器具内配線、及び制御盤内のリレー配線などに適しています。			
耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。			
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.