

品番 : EA940AP-11

品名：300V/17A/2芯×10m 高機能計装用ケーブル



販売価格	6,510円(税抜)／7,161円(税込)		
カタログ価格	6,510円(税抜)／7,161円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/15 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1179ページ		



耐熱性	★
耐油性	★★★★★
耐ノイズ性	★
難燃性	★★★★★
柔軟性	★★★
非移行性	★★★★★
移動特性	★★

認 証 Certification	電氣機器安全法 電気機器の技術上の基準を 定める省令
適合規格 Applicable standard	VCTF
形狀記号 Official symbol	
定格電圧 Voltage rating	300V
定格温度 Temperature rating	-60°C
導 体 Conductor	JIS C 3102
燃 焼 Flame rating	JIS C 3005-2006 26.20%

識別  
2c  
黑  
白

仕様

メーカー	太陽ケーブルテック	用途	交流300V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械、建設用機械、ロボット電源回路などに
定格容量	17A 300V (2.0㎟×2心)	長さ	10m
導体構成	0.26mm/37本	導体外径	1.8mm
絶縁体厚さ	0.6mm	シース厚さ	1.0mm
仕上外径	8.0mm	絶縁体色	白/黒
シース色	黒	導体抵抗	9.79Ω/Km以下
曲げ半径	48.0mm以上	使用最高温度	60℃
使用最低温度	敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃	材質	絶縁体:PVC シース:耐油耐熱難熱柔軟性PVC

電子機器配線用耐油難燃柔軟性ビニルキップタイヤコード(VCTF)

柔軟性に優れ、耐油・耐環境性の要求される過酷な状況下での使用が可能。

シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性

シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用

## UL VW-1の難熱対応

・電気用品安全法適合  
・RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.