

品番：EA940AP-116

品名：150V/8.7A/2対x10m 多目的計装用ケーブル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,400円(税抜) / 13,640円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 12,400円(税抜) / 13,640円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/04/26 12:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1134ページ                      |      |   |



耐熱性 ★★★★★  
耐油性 ★★★★★  
耐ノイズ性 ★★★★★  
難燃性 ★★★★★  
柔軟性 ★★★★★  
非磁性性 ★★★★★  
移動特性 ★  
※特性は目安となります。

### 仕様

|        |                                      |        |  |
|--------|--------------------------------------|--------|--|
| メーカー   | 太陽ケーブルテック                            | 用途     | 端末機器、計測機器、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線に                   |
| 定格容量   | 8.7A 150V<br>(0.5m <sup>2</sup> ×2対) | 長さ     | 10m  |
| 導体構成   | 0.18mm/20本                           | 導体外径   | 0.9mm  |
| 絶縁体厚さ  | 0.3mm                                | シース厚さ  | 1.0mm  |
| 仕上外径   | 7.2mm                                | 識別     | 第1種線心: 黒<br>第2種線心: 白/黒<br>第1種線心: 赤<br>第2種線心: 白/赤 |
| シース色   | 黒                                    | 導体抵抗   | 39.8Ω/Km以下                                       |
| 使用最高温度 | 80℃                                  | 使用最低温度 | 敷設可能: -10℃<br>固定配線: -30℃                         |
| 材質     | 絶縁体: 耐熱PVC<br>シース: 耐油耐熱難燃柔軟性PVC      |        |  |

多目的対撚り型シールド付き計装用ケーブル

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所での使用が可能。

RS232C対応ケーブル

シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性

シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用

UL VW-1,cUL FT1の燃焼試験に対応

ドレンワイヤ入り

・RoHS対応品

認証【UL AWM】

・適合規格:UL 758

・形式記号:UL STYLE 2936

・導体:UL 758

・難熱性:VW-1

認証【cUL AWM】

・適合規格:CSA C22.2 No.210

・形式記号:CSA AWM II A

・導体:CSA C22.2 No.210

・難熱性:FT1

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.