

品番 : EA940AP-12

品名：300V/17A/2芯x20m 高機能計装用ケーブル



| | | | |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,100円(税抜)／13,310円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,100円(税抜)／13,310円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：5 (2025/12/16 08:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1179ページ | | |



| | |
|-------|-------|
| 耐熱性 | ★ |
| 耐油性 | ★★★★★ |
| 耐ノイズ性 | ★ |
| 難燃性 | ★★★★★ |
| 柔軟性 | ★★★ |
| 非移行性 | ★★★★★ |
| 移動特性 | ★★ |

| 認 証 Classification | 電気用品安全法 |
|--------------------------|-----------------------|
| 適合規格 Applicable standard | 電気用品の仕様上の基準を定める省令 |
| 形式記号 Official symbol | VGT |
| 定格電圧 Voltage rating | 300V |
| 定格温度 Temperature rating | 60°C |
| 通 体 Conductor | JIS C 3102 |
| 通 熱 Flame rating | JIS C 2006(2006.2026) |

識別
2c

仕様

| | | | |
|--------|------------------------|--------|--|
| メーカー | 太陽ケーブルテック | 用途 | 交流300V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械、建設用機械、ロボット電源回路などに |
| 定格容量 | 17A 300V (2.0㎟×2心) | 長さ | 20m |
| 導体構成 | 0.26mm/37本 | 導体外径 | 1.8mm |
| 絶縁体厚さ | 0.6mm | シース厚さ | 1.0mm |
| 仕上外径 | 8.0mm | 絶縁体色 | 白/黒 |
| シース色 | 黒 | 導体抵抗 | 9.79Ω/Km以下 |
| 曲げ半径 | 48.0mm以上 | 使用最高温度 | 60℃ |
| 使用最低温度 | 敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃ | 材質 | 絶縁体:PVC シース:耐油耐熱難熱柔軟性PVC |

電子機器配線用耐油難燃柔軟性ビニルキップタイヤコード(VCTF)

柔軟性に優れ、耐油・耐環境性の要求される過酷な状況下での使用が可能。

シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性

シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用

UL VW-1の難熱対応

・電気用品安全法適合
・RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.