品番: EA940AP-127

品名: 150V/7.4A/3対x20m 多目的計装用ケーブル



販売価格	33,900円(税抜)/37,290円(税込)				
カタログ価格	33,900円(税抜)/37,290円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/20 23:01現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1178ページ				







## 仕様

メーカー	太陽ケーブルテック	用途	端末機器、計測機器、その他あらゆる 電子・電気機器の内部配線に
定格容量	7.4A 150V (0.5m㎡×3対)	長さ	20m
導体構成	0.18mm/20本	導体外径	0.9mm
絶縁体厚さ	0.3mm	シース厚さ	1.0mm
仕上外径	7.7mm	識別	第1種線心:黒 第2種線心:白/黒 第1種線心:赤 第2種線心:白/赤 第1種線心:綠 第2種線心:白/綠
シース色	黒	導体抵抗	39.8Ω/Km以下
使用最高温度	208	使用最低温度	敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃
材質	絶縁体:耐熱PVC シース:耐油耐熱難熱柔軟性PVC		

多目的対撚り型シールド付き計装用ケーブル

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所での使用が可能。

シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用
UL VW-1,cUL FT1の燃焼試験に対応
ドレンワイヤ入り
·RoHS対応品
認証[UL AWM] ·適合規格:UL 758 ·形式記号:UL STYLE 2936 ·導体:UL 758 ·難熱性:VW-1 認証[cUL AWM] ·適合規格:CSA C22.2 No.210 ·形式記号:CSA AWM II A

RS232C対応ケーブル

·導体:CSA C22.2 No.210

·難熱性:FT1

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.