

品番 : EA940AP-7

品名：300V/12A/2芯x20m 高機能計装用ケーブル



販売価格	8,520円(税抜)／9,372円(税込)
カタログ価格	8,520円(税抜)／9,372円(税込)
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 10:31現在)
商品入数	1
販売単位	巻
カタログページ	1179ページ



耐熱性	★
耐油性	★★★★★
耐ノイズ性	★
難燃性	★★★★★
柔軟性	★★★
非移行性	★★★★★
移動特性	★★

認 証 Certification	電気用品安全法
適合規格 Applicable standard	電気用品に付する基準を定める省令
形式認定 Official symbol	VCTF
定格耐圧 Voltage rating	300V
定格温度 Temperature rating	60°C
導 体 Conductor	JIS C 3102
燃 焼 Flame rating	JIS C 3006(2006/2009)

識別

仕様

メーカー	太陽ケーブルテック	用途	交流300V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械、建設用機械、ロボット電源回路などに
定格容量	12A 300V (1.25㎟×2心)	長さ	20m
導体構成	0.18mm/50本	導体外径	1.5mm
絶縁体厚さ	0.6mm	シース厚さ	1.0mm
仕上外径	7.4mm	絶縁体色	白/黒
シース色	黒	導体抵抗	15.1Ω/Km以下
曲げ半径	44.4mm以上	使用最高温度	60℃
使用最低温度	敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃	材質	絶縁体:PVC シース:耐油耐熱難熱柔軟性PVC

電子機器配線用耐油難燃柔軟性ビニルキヤップタイヤコード(VCTF)

柔軟性に優れ、耐油・耐環境性の要求される過酷な状況下での使用が可能。

シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性

シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用

UL VW-1の難熱対応

・電気用品安全法適合
・RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.