

品番：EA940AS-66

品名：φ14x1200mm アース棒(丸型/連結式)



販売価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/31 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1138ページ		



規格			
品名	EA940AS-66	φ14mm×1200mm	丸型/連結式
材質	棒鋼(銅メッキ)	SS400	
接続ソケット	C1220T		
打込ピン	S45C		

仕様

メーカー	丸信電業	型番	MS-37
参考種別	A種	サイズ	φ14×1200mm
適合リード棒(上部)	・EA940AS-43 (φ14mm×1200mm) ・EA940AS-44 (φ14mm×1500mm)	適合リード端子	・EA940AS-67 (φ14mm用・14mm ² ×220mm) ・EA940AS-67A (φ14mm用・22mm ² ×300mm) ・EA940AS-67B (φ14mm用・22mm ² ×500mm)
材質	棒鋼(銅メッキ):SS400 連結ソケット:C1220T 打込ピン:S45C		

連結式(下部)アース棒

十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。

単一式(上部)として使用する場合は、
リード端子
(EA940AS-67: φ14mm用・14mm²×220mm
EA940AS-67A: φ14mm用・22mm²×300mm
EA940AS-67B: φ14mm用・22mm²×500mm)をご使用ください。
リード端子は別売です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.