


品番 : EA940AT-123

品名 : 5.5mm<sup>2</sup> x 20m IV電線(撚線/黒)



販売価格	8,910円(税抜) / 9,801円(税込)		
カタログ価格	8,910円(税抜) / 9,801円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/18 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA940AT-123	5.5mm <sup>2</sup> x 20m IV電線(撚線/黒)	巻	1

#### 仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60℃
定格	49A 600V	公称断面積	5.5mm <sup>2</sup>
色	黒	長さ	20m
導体径構成	7本/1.0mm	導体径外径	約3.0mm
絶縁体厚さ	1.0mm	仕上外径	約5.0mm
最大導体抵抗(20℃)	3.33Ω/km		

IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。

1心

撚線

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.