

品番 : EA940AT-161

品名 : 8 mm<sup>2</sup> x 20m IV電線(撚線/赤)



販売価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/21 16:01現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



## 仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60°C
定格	61A 600V	公称断面積	8.0mm <sup>2</sup>
色	赤	長さ	20m
導体径構成	7本/1.2mm	導体径外径	約3.6mm
絶縁体厚さ	1.2mm	仕上外径	約6.0mm
最大導体抵抗(20°C)	2.31Ω/km		

IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。

1心

撚線

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.