

品番：EA940AT-204

品名：14mm<sup>2</sup> x 20m IV電線(撚線/緑)



販売価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/15 13:31現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1180ページ		



仕様	
材質	素線:銅、被覆:ビニール
定格	88A 600V
色	緑
導体径構成	7本/1.6mm
絶縁体厚さ	1.4mm
最大導体抵抗(20℃)	1.30Ω/km
定格温度	60℃
公称断面積	14mm <sup>2</sup>
長さ	20m
導体径外径	約4.8mm
仕上外径	約7.6mm

#### 仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60℃
定格	88A 600V	公称断面積	14mm <sup>2</sup>
色	緑	長さ	20m
導体径構成	7本/1.6mm	導体径外径	約4.8mm
絶縁体厚さ	1.4mm	仕上外径	約7.6mm
最大導体抵抗(20℃)	1.30Ω/km		
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。			
1心			
撚線			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.