

品番 : EA940AT-21

品名 : 1.25mm²x100m IV電線(撚線/赤)



赤-21 緑-24
白-22 黄-25
黒-23 青-26

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,300円(税抜) / 12,430円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,300円(税抜) / 12,430円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/18 22:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ | | |



赤-21 緑-24
白-22 黄-25
黒-23 青-26



仕様

| | | | |
|--|------------------|-------|---------------------|
| 材質 | 素線:銅、 被覆:ビニール | 定格温度 | 60℃ |
| 定格 | 19A 600V | 公称断面積 | 1.25mm ² |
| 色 | 赤 | 長さ | 100m |
| 導体径構成 | 7本/0.45mm | 導体径外径 | 約1.35mm |
| 絶縁体厚さ | 0.8mm | 仕上外径 | 約3.0mm |
| 最大導体抵抗(20℃) | 16.5Ω/km | | |
| IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 | | | |
| 1心 | | | |
| 撚線 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.