

# 品番 : EA940AT-22

品名 : 1.25mm<sup>2</sup>×100m IV電線(撚線/白)



赤-21 緑-24  
白-22 黄-25  
黒-23 青-26

販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 15:56現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



赤-21 緑-24  
白-22 黄-25  
黒-23 青-26



## 仕様

材質	素線:銅、被覆:ビニール	定格温度	60°C
定格	19A 600V	公称断面積	1.25mm <sup>2</sup>
色	白	長さ	100m
導体径構成	7本/0.45mm	導体径外径	約1.35mm
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上外径	約3.0mm
最大導体抵抗(20°C)	16.5Ω/km		

IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。

1心

撚線

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.