

品番 : EA940AT-25

品名 : 1.25mm<sup>2</sup>x100m IV電線(燃線/黄)



赤-21 緑-24  
白-22 黄-25  
黒-23 青-26

販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/18 22:05現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



赤-21 緑-24  
白-22 黄-25  
黒-23 青-26



#### 仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60℃
定格	19A 600V	公称断面積	1.25mm <sup>2</sup>
色	黄	長さ	100m
絶縁体厚さ	0.8mm		
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。			
1心			
燃線			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.