

品番 : EA940AT-5

品名 : 1.25mm² x 20m IV電線(燃線/黄)



赤-1 緑-4
白-2 黄-5
黒-3 青-6

販売価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
カタログ価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
在庫数	最新在庫: 49 (2026/05/18 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



赤-1 緑-4
白-2 黄-5
黒-3 青-6



品名	規格	単位	在庫
EA940AT-5	1.25mm ² x 20m	巻	49

仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60℃
定格	19A 600V	公称断面積	1.25mm ²
色	黄	長さ	20m
絶縁体厚さ	0.8mm		
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。			
1心			
燃線			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.