

品番 : EA940AT-51

品名 : 2.0mm² x 50m IV電線(撚線/赤)



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/18 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



項目	内容
品名	IV電線(撚線/赤)
品番	EA940AT-51
規格	2.0mm ² x 50m
材質	素線:銅、被覆:ビニール
定格	27A 600V
色	赤
長さ	50m
導体径構成	7本/0.6mm
導体径外径	約1.8mm
絶縁体厚さ	0.8mm
仕上外径	約3.4mm
最大導体抵抗(20℃)	9.24Ω/km

仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60℃
定格	27A 600V	公称断面積	2.0mm ²
色	赤	長さ	50m
導体径構成	7本/0.6mm	導体径外径	約1.8mm
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上外径	約3.4mm
最大導体抵抗(20℃)	9.24Ω/km		
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。			
1心			
撚線			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.