

品番：EA940AT-514

品名：1.6mmx 50m IV電線(単線/緑)



赤-511 緑-514  
白-512 黄-515  
黒-513 青-516

販売価格	9,860円(税抜) / 10,846円(税込)		
カタログ価格	9,860円(税抜) / 10,846円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/27 06:49現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



赤-511 緑-514  
白-512 黄-515  
黒-513 青-516



#### 仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格	27A 600V
定格温度	60℃	導体径	1.6mm
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上がり外径	約3.2mm
最大導体抵抗(20℃)	8.92Ω/km	色	緑
長さ	50m		
IV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。			
1心			
単線			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.