

品番 : EA940AT-55

品名 : 2.0mm<sup>2</sup> x 50m IV電線(撚線/黄)



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/05/18 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



規格書			
項目	規格	単位	備考
品名	IV電線(撚線)		
品番	EA940AT-55		
規格	JIS S 5005		
材質	素線:銅、被覆:ビニール		
定格	27A 600V		
公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>		
長さ	50m		
絶縁体厚さ	0.8mm		
色	黄		
心数	1心		
撚り	撚線		
備考			

#### 仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60℃
定格	27A 600V	公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>
色	黄	長さ	50m
絶縁体厚さ	0.8mm		
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。			
1心			
撚線			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.