


品番 : EA940AT-552

品名 : 2.0mmx 50m IV電線(単線/白)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/07/01 04:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ | | |



| 仕様 | |
|-------------|-----------------------|
| 品名 | EA940AT-552 |
| 品番 | EA940AT-552 |
| メーカー | エスコ |
| 規格 | 2.0mmx 50m IV電線(単線/白) |
| 材質 | 素線:銅、被覆:ビニール |
| 定格 | 35A 600V |
| 定格温度 | 60℃ |
| 導体径 | 2.0mm |
| 絶縁体厚さ | 0.8mm |
| 仕上がり外径 | 約3.6mm |
| 最大導体抵抗(20℃) | 5.65Ω/km |
| 色 | 白 |
| 長さ | 50m |
| 心数 | 1心 |
| 単線 | |

仕様

| | | | |
|-------------|------------------|--------|----------|
| 材質 | 素線:銅、 被覆:ビニール | 定格 | 35A 600V |
| 定格温度 | 60℃ | 導体径 | 2.0mm |
| 絶縁体厚さ | 0.8mm | 仕上がり外径 | 約3.6mm |
| 最大導体抵抗(20℃) | 5.65Ω/km | 色 | 白 |
| 長さ | 50m | | |

IV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。

1心

単線

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.