

品番 : EA940AT-554

品名 : 2.0mmx 50m IV電線(単線/緑)



販売価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/21 17:09現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



仕様

材質	素線:銅、被覆:ビニール	定格	35A 600V
定格温度	60°C	導体径	2.0mm
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上がり外径	約3.6mm
最大導体抵抗(20°C)	5.65Ω/km	色	緑
長さ	50m		

IV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。

1心

単線

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.