

品番 : EA940AT-564

品名 : 2.0mmx100m IV電線(単線/緑)



販売価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/01 03:53現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



仕様	
色	緑
長さ	100m
定格	35A 600V
導体径	2.0mm
1芯	
絶縁体厚さ	0.8mm
仕上がり外径	約3.6mm
最大導体抵抗(20℃)	5.65Ω/km
材質	素線:銅、被覆:ビニール
定格温度	60℃

仕様

色	緑	長さ	100m
定格	35A 600V	導体径	2.0mm
1芯			
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上がり外径	約3.6mm
最大導体抵抗(20℃)	5.65Ω/km	材質	素線:銅、被覆:ビニール
定格温度	60℃		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.