

品番：EA940AT-84

品名：3.5mm² x 20m IV電線(撚線/緑)



販売価格	8,050円(税抜) / 8,855円(税込)		
カタログ価格	8,050円(税抜) / 8,855円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/18 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA940AT-84	3.5mm ² x 20m IV電線(撚線/緑)	巻	6

仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60℃
定格	37A 600V	公称断面積	3.5mm ²
色	緑	長さ	20m
導体径構成	7本/0.8mm	導体径外径	約2.4mm
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上外径	約4.0mm
最大導体抵抗(20℃)	5.20Ω/km		

IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。

1心
撚線

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.