

品番 : EA940AT-92

品名 : 3.5mm<sup>2</sup> x 50m IV電線(撚線/白)



販売価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/18 03:28現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



#### 仕様

色	白	長さ	50m
定格	37A 600V	公称断面積	3.5mm <sup>2</sup>
1芯			
導体径構成	7本/0.8mm	導体径外径	約2.4mm
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上り外径	約4.0mm
最大導体抵抗(20℃)	5.20Ω/km	材質	素線:銅、被覆:ビニール
定格温度	60℃		

#### 代替品

	品番 EA940AT-82 コメント 20m巻きになります。
--	-----------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.