

品番：EA940AV-9

品名：1.6mmx3心/600V15A VAケーブル(100mグレー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 35,000円(税抜) / 38,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 35,000円(税抜) / 38,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/02/25 00:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1136ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------------|-------|------------|
| 定格容量 | 15A 600V (1.6mm×3心) | 仕上外径 | 6.2×12.6mm |
| 絶縁体厚さ | 0.8mm | シース厚さ | 1.5mm |
| 長さ | 100m | シース色 | グレー |
| 絶縁体色 | 白/黒/赤 | | |
| 単線 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.