

品番：**EA940AX-3**

品名：0.75m<sup>2</sup>×30m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>17,100円</b> (税抜) / 18,810円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 17,100円(税抜) / 18,810円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | <b>最新在庫: 1</b> (2026/02/21 15:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1137ページ                             |      |   |



| 電線の太さ(心数)               | 電線許容電流(A)<br>VCT/2CT(2PNCT) |
|-------------------------|-----------------------------|
| 2.0mm <sup>2</sup> ×20  | 22(28)                      |
| φ×30                    | 19(24)                      |
| φ×40                    | 17(22)                      |
| 3.5mm <sup>2</sup> ×20  | 32(41)                      |
| φ×30                    | 28(36)                      |
| φ×40                    | 25(32)                      |
| 5.5mm <sup>2</sup> ×20  | 41(53)                      |
| φ×30                    | 36(46)                      |
| φ×40                    | 32(42)                      |
| 8.0mm <sup>2</sup> ×20  | 51(65)                      |
| φ×30                    | 44(56)                      |
| φ×40                    | 39(50)                      |
| 14.0mm <sup>2</sup> ×20 | 71(91)                      |
| φ×30                    | 62(79)                      |
| φ×40                    | 55(71)                      |

| CT-CAB Type   | 電線太さ(心数)                | 電線許容電流(A) |
|---------------|-------------------------|-----------|
| CT-CAB Type 1 | 2.0mm <sup>2</sup> ×20  | 22        |
| CT-CAB Type 1 | φ×30                    | 19        |
| CT-CAB Type 1 | φ×40                    | 17        |
| CT-CAB Type 2 | 3.5mm <sup>2</sup> ×20  | 32        |
| CT-CAB Type 2 | φ×30                    | 28        |
| CT-CAB Type 2 | φ×40                    | 25        |
| CT-CAB Type 3 | 5.5mm <sup>2</sup> ×20  | 41        |
| CT-CAB Type 3 | φ×30                    | 36        |
| CT-CAB Type 3 | φ×40                    | 32        |
| CT-CAB Type 4 | 8.0mm <sup>2</sup> ×20  | 51        |
| CT-CAB Type 4 | φ×30                    | 44        |
| CT-CAB Type 4 | φ×40                    | 39        |
| CT-CAB Type 5 | 14.0mm <sup>2</sup> ×20 | 71        |
| CT-CAB Type 5 | φ×30                    | 62        |
| CT-CAB Type 5 | φ×40                    | 55        |

仕様

|        |                                      |        |                                 |
|--------|--------------------------------------|--------|---------------------------------|
| メーカー   | 富士電線                                 | 用途     | 工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用 |
| 定格容量   | 15A 600V<br>(0.75m <sup>2</sup> ×2心) | 長さ     | 30m                             |
| 導体構成   | 0.18mm/30本                           | 導体外径   | 1.1mm                           |
| 絶縁体厚さ  | 0.8mm                                | シース厚さ  | 1.7mm                           |
| 仕上外径   | 9.0mm                                | 絶縁体色   | 白/黒                             |
| シース色   | 黒                                    | 導体抵抗   | 26.6Ω/km                        |
| 曲げ半径   | 36mm以上                               | 使用最高温度 | 75℃                             |
| 使用最低温度 | 固定:-40℃<br>移動:-25℃                   | 材質     | 絶縁体:エチレンプロピレンゴム<br>シース:クロロプレンゴム |

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているため、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています

認証区分

- ・JIS C3327
- ・電気用品安全法 JET1342-11012-1011

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.