


品番 : EA940AY-3

品名 : 0.75mm<sup>2</sup>x30m/3芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/04 19:33現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(AI) VCT/2CT/3PNCT
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ ×30	62(80)
φ ×40	55(71)

CT-CAB Type	規格	電線太さ(心数)	電線許容電流(AI)
CT-CAB Type 1	CT-CAB Type 1	2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
CT-CAB Type 2	CT-CAB Type 2	φ ×30	19(24)
CT-CAB Type 3	CT-CAB Type 3	φ ×40	17(22)
CT-CAB Type 4	CT-CAB Type 4	3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
CT-CAB Type 5	CT-CAB Type 5	φ ×30	28(36)
CT-CAB Type 6	CT-CAB Type 6	φ ×40	25(32)
CT-CAB Type 7	CT-CAB Type 7	5.5mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
CT-CAB Type 8	CT-CAB Type 8	φ ×30	36(46)
CT-CAB Type 9	CT-CAB Type 9	φ ×40	32(42)
CT-CAB Type 10	CT-CAB Type 10	8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
CT-CAB Type 11	CT-CAB Type 11	φ ×30	44(56)
CT-CAB Type 12	CT-CAB Type 12	φ ×40	39(50)
CT-CAB Type 13	CT-CAB Type 13	14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
CT-CAB Type 14	CT-CAB Type 14	φ ×30	62(80)
CT-CAB Type 15	CT-CAB Type 15	φ ×40	55(71)

仕様

メーカー	富士電線	用途	工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量	13A 600V (0.75mm <sup>2</sup> ×3心)	長さ	30m
導体構成	0.18mm/30本	導体外径	1.1mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.7mm
仕上外径	9.4mm	絶縁体色	白/黒/赤
シース色	黒	導体抵抗	26.6Ω/km
曲げ半径	38mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロピレンゴム シース:クロロプレンゴム

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル (2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているため、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています

認証区分

・JIS C3327

・電気用品安全法 JET1342-11012-1011

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.