品番：EA940BA-38

品名：AC100V/15A L型プラグ(2P･接地2P兼用)

販売価格	1,460円（税抜）／ 1,606円（税込）			
カタログ価格	1,460円（税抜）／1,606円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/06/01 18:25現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1211ページ			

仕様

メーカー	日動工業	型番	PP-06
極数	2P･接地2P（兼用）	定格容量	15A　125V
適用電線	VCT0.75～3.5m㎡3心 2PNCT0.75～2.0m㎡3心 適応電線外径　9～12.6mm	サイズ	φ39×55.5mm
材質	本体：ABS樹脂 刃ホルダー：PA66	重量	63g
端子穴	4mm	付属品	巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1（アース接続用）
屋内型			
アース付			
ダブルコンセントをムダなく使えます。			
電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.