

品番：EA940BA-49

品名：AC125V/15A プラグ 変換アダプタ(温度電流ヒューズ)



販売価格	2,070円(税抜)／2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜)／2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/26 14:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1886ページ		



差し込まれたプラグの異常を感知し、安全に機器の電源を遮断

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-AD16W
定格容量	15A・125V(1500Wまで)	PSE適合規格	あり
差し込み口形状	接地2P	プラグ形状	2P・接地2P兼用
プラグ仕様	折りたたみ式	絶縁キャップ	あり
差込口タイプ	抜け止めタイプ	差込口数	1個口
アースコード長	10cm	アース端子	あり
サイズ	W40×D47×H48mm	重量	100g
使用環境温度	60℃以下 ※60℃以上の環境で使用すると定格容量(1500W)以下でも温度ヒューズが作動する場合があります。	温度ヒューズ	動作精度108℃
電流ヒューズ	20A	対応地域	日本国内専用。日本以外ではご使用いただけません。
意匠登録	済み		

温度・電流ヒューズを内蔵しており、高温になった場合は温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、過電流時は電流ヒューズで遮断することで事故を未然に防ぐことができます。

通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。
ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。
プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
※アースは必ず行ってください。
※温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。
※1500W以下でご使用ください。
※水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤などに浸かった場合は新しいものと交換してください。
※トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。
※濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
※差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。
※電源は必ずコンセントからお取りください。
※ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.